



Rozsdamentes acél mérőszalag tokban, Szalaghossz: 20m



Rendelési adatok

Rendelés száma	463050 20
GTIN	4007368079033
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdet, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

Rozsdamentes acél mérőszalag edzett króm-nikkel acélból, átlátszó égetett lakkozással. Nyomatott skálázás jól olvasható számokkal és osztásokkal. Nagyon törésálló és rugalmas. Cm osztással (első 20 cm-en mm osztással).

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Tok magassága	32 mm
Szalagszélesség	13 mm
Tok szélessége	115 mm

Tok hossz	138 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	20 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------