



## Rozsdamentes acél mérőszalag tokban, Szalaghossz: 50m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	463050 50
GTIN	4007368105138
Árucikk kategória	46M

### Leírás

**Kivitel:**

**Tok:** Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

**Keret:** Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

**Szalag:** Szabadalmaztatott szalagkezdet, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

**Rozsdamentes acél mérőszalag** edzett króm-nikkel acélból, átlátszó égetett lakkozással. Nyomatott skálázás jól olvasható számokkal és osztásokkal. Nagyon törésálló és rugalmas. Cm osztással (első 20 cm-en mm osztással).

**Figyelem:**

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Tok hossz	210 mm
Tok szélessége	175 mm
Tok magassága	32 mm

Szalagszélesség	13 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	50 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------