



## Fehér acél mérőszalag keretben, Szalaghossz: 20m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	464500 20
GTIN	4007368005216
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

**Tok:** Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

**Keret:** Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

**Szalag:** Szabadalmaztatott szalagkezdet, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

**Fehér acél mérőszalag.** Edzett szalag, korrózióvédelemként foszfátréteggel, kopásálló műgyanta bevonattal. Könnyen leolvasható. Végigmenő mm-osztással.

20-as és 30-as méret egyenes keretben, 50-es méret V keretben.

#### Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Keret szélessége	120 mm
Szalagszélesség	13 mm
Teljes hossz	280 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	20 m

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------