



## Üvegszálás mérőszalag keretben, Szalaghossz: 30m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465500 30
GTIN	4007368020592
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

**Tok:** Elyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

**Keret:** Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

**Üvegszálás mérőszalag. Extrém** törésálló és **rugalmas**, időjárásálló és számos vegyszernek ellenáll. **Elektromosan nem vezetőképes.** Könnyen leolvasható. cm osztással.

30 méret V keretben.

#### Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Szalagszélesség	13 mm
Keret szélessége	150 mm
Teljes hossz	310 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	30 m

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------