

**Mitutoyo****Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 20-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**3 pontos furatmikrométer** Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik. Edzett acél mérőfelületek titán bevonattal.

**Előny:**

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

**Funkció:**

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Alkatrész:**

429252 sz. tartalék mérőfej.

## Műszaki leírás

Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm
Standard mérésmélység	59 mm
Méret a	0,3 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	209 mm
Hibahatár	0,006 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022500 50

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
-----------------------------	-------------

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 23 mm	484030 23
Adó Típus S1	498966 S1
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2