

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	8 / 10 mm
Méréstartomány	6 - 12 mm
Mikrométerek száma	3

Beállító gyűrűk száma	2
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100	429010 1/100
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Adó Típus S16E	498966 S16E