

Mitutoyo**Digitális hárompontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 12-25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 429260 12-25 |
| GTIN | 4946368636726 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

Tartalom:

429250 sz. digitális furatmikrométerek, ellenőrző gyűrűk.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mérőfejek száma | 3 |
| Beállító gyűrűk száma | 2 |
| Méréstartomány | 12 - 25 mm |
| Beállító gyűrű Ø | 16 / 20 mm |
| Hibahatár | 0,005 / 0,006 mm |
| Leolvasás | 0,001 mm |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | S6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |

Szolgáltatások

| | |
|---|--------------|
| KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-25 mm | 020550 12-25 |
|---|--------------|

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150 | 429010 3/150 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm | 484030 18 |
| Adó Típus S1 | 498966 S1 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357 | 081560 357 |
| Csatlakozó kábel Típus D1 | 497080 D1 |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 23 mm | 484030 23 |

| | |
|--|--------------|
| Csatlakozó kábel Típus USB2 | 497080 USB2 |
| Csatlakozó kábel Típus D2 | 497080 D2 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm | 484030 14 |
| Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150 | 429010 2/150 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |