



Fehér acél mérőszalag tokban, Szalaghossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	462900 10
GTIN	4007368074205
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdő, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

Fehér acél mérőszalag. Edzett szalag, korrózióvédelemként foszfátréteggel, kopásálló műgyanta bevonattal. Könnyen leolvasható. Végigmenő mm-osztással.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Tok hossz	138 mm
Tok magassága	32 mm
Tok szélessége	115 mm
Szalagszélesség	13 mm

Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	10 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m	026240 10
---	-----------