

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű Ø	30 / 40 mm

Mikrométerek száma	3
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 25-50 mm	020550 25-50
-----------------------------------------------------------	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1