

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 12-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbító 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő mérésstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány	12 - 16 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	226 mm
Méret a	0,3 mm
Standard mérés mélység	76 mm
Hibahatár	0,002 mm

Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Adó Típus S16E	498966 S16E
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1