

**Garant****Gránitlap Pontosság 0, Hossz×szélesség: 630X630mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	430190 630X630
GTIN	4045197435767
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Gondosan válogatott természetes gránit.

- **Hibamentes, homogén szerkezet.**
- **Behajlás- és csavarodásmentes.**
- **Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű.**
- **Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.**
- **Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.**
- **A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatóak.**
- **Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 – 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.**

**Pontosság:**

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.

**DIN 876/0 – finomra leppelt, ellenőrzéshez.**

**Tartalom:**

**Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.** Inkluzív acélgolyó betétek.

**Figyelem:**

**Külön ajánlatkérésre:** Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horongsínek (a 430190 számhoz acél T-horongsínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

**Műszaki leírás**

Vastagság	70 mm
-----------	-------

Síklapúság	0,007 mm
Súly	83 kg
Acélgolyó betétek száma	3
Szabvány	DIN 876
Pontosság	0 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mérőlemez

## Tartozék

Tisztítószer gránithoz Tartalom 0,5 l	431841 0,5
Székényalapzat Lapméret hossz×szélesség 630X630 mm	431050 630X630
Alapzat Lapméret hossz×szélesség 630X630 mm	431000 630X630
Gránitápoló szer Tartalom 0,5 l	431840 0,5