

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	1
Beállító gyűrű Ø	87 mm
Mikrométerek száma	2

Méréstartomány	75 - 100 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 75-100 mm	020550 75-100
--	---------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357