

Mitutoyo

Holtest furatmikrométer készlet zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 50-100mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Tartalom:

Furatmikrométer 429005 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	50 - 100 mm
Beállító gyűrű Ø	62 / 87 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Holtest furatmikrométerzsácfurat méréshez Méréstartomány 50-63 mm	429005 50-63
Holtest furatmikrométerzsácfurat méréshez Méréstartomány 75-88 mm	429005 75-88
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Holtest furatmikrométerzsácfurat méréshez Méréstartomány 87-100 mm	429005 87-100
Holtest furatmikrométerzsácfurat méréshez Méréstartomány 62-75 mm	429005 62-75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70