



## Gépi villa jobbos, Szárméret: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290080 12
GTIN	4030741480058
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.  
Keménymű vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Szár felső szélé = Csúcsmagasság**

### Műszaki leírás

Működési tartomány	3 - 50 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési Ø-höz $d_1$	15 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	6 mm
Szár szélessége	12 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz $d_3$	11 mm
Fejes csapszeg	299925 1
Csapágy alátét	299927 1
Recézési profil	RAA 1×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

**Tartozék**

Fejes csapszeg Típus 1	299925 1
Csapágy alátét Típus 1	299927 1