



Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290090 25
GTIN	4030741325182
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Menetes csap a szárban a hátszőgkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	10 - 110 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Szár szélessége	25 mm
Recézési Ø-höz d_1	20 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	13 mm
Fejes csapszeg	299925 2

Csapógy alátét	299927 2
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapógy alátét Típus 2	299927 2
Fejes csapszeg Típus 2	299925 2