



Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290098 25
GTIN	4030741471674
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

A munkatartomány bővítése a recéző tartók forgatásával lehetséges.

Menetes csap a szárban a hátszőgkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasságok egyszerű beállításához.**

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Szár szélessége	25 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20 mm
Működési tartomány	3,5 - 65 mm

Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	13 mm
Fejes csapszeg	299925 2
Csapágy alátét	299927 2
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapágy alátét Típus 2	299927 2
Fejes csapszeg Típus 2	299925 2