

**Mitutoyo****Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 100-125
GTIN	2050001062222
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.**

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

**Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

**Funkció:**

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Figyelem:**

300 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Méret a	12,4 mm
Standard mérésmélység	151 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	301 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Hibahatár	0,005 mm

Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357

Adó Típus S16E	498966 S16E
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 110 mm	484030 110