

**PLANOLITH****Gránitlap Pontosság 1, Hossz×szélesség: 400X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	430200 400X250
GTIN	2050001040077
Árucikk kategória	46H

**Leírás****Kivitel:**

Gondosan válogatott természetes gránit.

- **Hibamentes, homogén szerkezet.**
- **Behajlás- és csavarodásmentes.**
- **Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű.**
- **Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.**
- **Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.**
- **A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatóak.**
- **Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 – 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.**

**Pontosság:**

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.

**DIN 876/1 – leppelt** műhelybe és gyártáshoz.

**Tartalom:**

**Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.** Inkluzív gumilábak.

**Figyelem:**

**Külön ajánlatkérésre:** Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horongsínek (a 430190 számhoz acél T-horongsínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

**Műszaki leírás**

Vastagság	50 mm
-----------	-------

Súly	15 kg
Síklapúság	0,014 mm
Gumitalpak száma	4
Szabvány	DIN 876
Pontosság	1 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mérőlemez