



Whistle-Notch befogó ADB alak, BT 50 rövid, Whistle-Notch befogó: 6 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302726 6
GTIN	2050001921567
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Szorítócsavarral és ütközőcsavarral.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Befogó szabvány: JIS B6339

Alak: ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 μm

A-méret kinyúlási hossz: 63 mm

Külső Ø D: 25 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 6

Műszaki leírás

Tartalék felfogó csavar 309900	6
Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50