

Mitutoyo**Tolómérő, Méréstartomány: 150mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	412101 150
GTIN	4946368110165
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Finomra köszörült mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Méréstartomány	150 mm
Osztás	1/128 coll
Osztás	1/20 mm
Csőrhossz	40 mm
Csomagolás	Tok
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1
Keresztcsúcs hossza	17 mm
Leolvasás	0,05 mm
Szabvány	ISO 13385

Súly	143 g
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Krómozott skála	igen
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Vezetés	Magasabb vezetőpályák
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120