

**Mahr****Digitális tolómérő induló készlet pendrive-val, Méréstartomány:  
150STARTmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	402738 150START
GTIN	4059192064372
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Funkciók:** ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (mért érték tárolás), RESET (kijelző nullázása), PRESET (méret előbeállítás), mm/inch, referencia rendszer, LOCK funkció (billentyűzár), DATA (adatátvitel)

- **Integrált jeladó**
- **Azonnal mérésre kész a referencia rendszer következtében**
- **Pornak, hűtő- és kenőanyagoknak kitűnően ellenáll: IP67 védettségű osztály**
- **Energiaellátás: Akkumulátor, működési idő kb. 3 év (bekapcsolt jeladó esetén kb. 0,5 év)**
- **Leppelt vezetőpályák**
- **Edzett és rozsdamentes tolóka és sín**

**Kivitel reklámszöveg:**

Nagyon nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porral és nedvességgel szemben ellenálló. Üzemidő kb. 3 év.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz. CR2032 méret. Rádiójel vevőegység 498912.

**Figyelem:**

Azonnal díjmentesen letöltheti a MarCom Professional 5.2 szoftvert a [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) honlapról.

**Műszaki leírás**

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kalibrálás	A1
Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
Hibahatár	0,03 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Üzemidő	3 év
Mélységmérő	lapos
Szabvány	DIN 862
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	1 db CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Nemzetközi méret	CR2032
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők  
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max.  
méréstartomány 200 mm

---

