

Garant**Vízmérték bekapcsolható mágnessel, Hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467010 250
GTIN	4045197439116
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Stabil, eloxált alumínium profil. Sík és **prizmás mérőfelület**. A **bekapcsolható mágnes** sík felületeken és pl. **csöveken is** működik. A perem nélküli libellák nagyítóképességgel torzításmentes rálátást biztosítanak a libellabuborékra. A függőleges fejrész libella felülről is nagyon jól leolvasható. **Hibahatár fej feletti mérések esetén: 0,5 mm/m.**

Párbeszédablak szöveg:

Mágneskapcsoló

A homlokoldali libella

szinte minden helyzetben gond nélkül leolvasható.

Műszaki leírás

Hossz	250 mm
Függőleges libellák száma	1
Fogantyú	nem
Vízszintes libellák száma	1
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Mágnes	bekapcsolható
Termék fajtája	Vízmérték

