

STABILA **Könnyűfém vízmérték R-profil, Hossz: 1000 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467405 1000
GTIN	4005069183738
Árucikk kategória	46M

Leírás**Kivitel:**

Csavarodásmentes alumínium R-profil igényes felhasználáshoz.

- **A mérési folyamat során nem billen meg az extra széles mérőfelületnek köszönhetően (4 cm).**
- **Jelölés / vágás a profil teljes hosszában levétel nélkül a három pontosan megvezető előrajzoló élnek köszönhetően. A horizontális libellánál végigfutó borda.**
- **Fogáskönnyítő mélyedés a teljes hosszon.**
- **Levehető és ütécscillapító zárósapkák szabadalmaztatott csúszásgátló rögzítőkkal. Két, bevonattal ellátott mérőfelülettel, két függőleges libellával és egy horizontális libellával.**

Hibahatár normál helyzetben: 0,5 mm/m

Hibahatár fej feletti mérések esetén: 0,5 mm/m

Műszaki leírás

Hossz	1000 mm
Hibahatár fej feletti mérések esetén	0,5 mm/m
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Termék fajtája	Vízmérték