

**PLANOLITH****Vezető és befogó T-horonysín beépítéssel, Laphosszhoz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431700 2000
GTIN	2050001039132
Árucikk kategória	46H

**Leírás****Kivitel:**

Kis torzulású, csillogásmentes mattkrómozott felületű speciális acél, amely a gránitlappal úgy van összekötve, hogy nem tud attól elválni és ahhoz képest nem tud megváltozni.

**Pontosság:**

0,01 mm / 1000 mm, B kivitel. Vezető és befogó T-horony, köszörült. A névleges 14 mm-es méret csak hozzávetőleges, a tartozékokat, pl. szegnyergeket stb. ehhez a mérethez pontosan illeszteni kell.

**Figyelem:**

A rendelésnél meg kell adni a T-horonysín helyzetét a felületen és figyelembe kell venni a gránitlap szükséges minimális vastagságát. Keresztező és homlokoldali T-hornyokkal kapcsolatban kérjen ajánlatot.

**Műszaki leírás**

A gránitlap minimális vastagsága	220 mm
Laphosszhoz	2000 mm
Termék fajtája	Vezetősín