



## Köszörű- és ellenőrzősatuk orsóval, Pofaszélesség A: 45mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363550 45
GTIN	4045197313553
Árucikk kategória	38F

### Leírás

**Kivitel:**

· **Acél edzett; minden oldalon köszörült.**

**Alkalmazás 4 különböző oldalon** (alap-, homlok- és oldalfelületek).

Horizontális **beköszörült prizma**val.

**Funkció:**

**Leszorító rendszer** – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

**Felhasználás:**

**Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.**

**Pontosság:**

**0,003 mm** / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

**Tartalom:**

Hajtókar.

### Műszaki leírás

Maximális befogási tartomány b	65 mm
Súly	1,3 kg
Teljes hossz a	150 mm
Pofaszélesség A	45 mm
Pofamagasság C	20 mm

Teljes szélesség B	45 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu