

**TESA****Órás tolómérő, Típus: 150/01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.

Különösen vékony mélységmérő. 1 mm leolvasása a sínen, 1/100 mm leolvasása a körskálán.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Csőrhossz	40 mm
Leolvasás (körskála)	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Kalibrálás	A1
Mutatófordulat	1 mm
Keresztcsúcs hossza	13 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,6×1,7
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Órás tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200