

## Köszörű- és ellenőrzősatuk menetes orsóval, Pofaszélesség A: 70mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363250 70
GTIN	4045197295804
Árucikk kategória	32K

### Leírás

**Kivitel:**

Beköszörült prizma. Tömör acél; edzve és **minden oldalon köszörülve** 4 oldalas megmunkáláshoz.

**Menetes orsóval.** Horizontális prizmával.

**Felhasználás:**

**Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.**

**Pontosság:**

**0,005 mm** / 100 mm-en belül.

**Tartalom:**

Stabil **tok**.

### Műszaki leírás

Alaptest magassága G	32 mm
Maximális befogási tartomány b	80 mm
Teljes hossz a	160 mm
Súly	3 kg
Pofaszélesség A	70 mm
Pofamagasság C	30 mm
Teljes szélesség B	70 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu

