

**Degussit oxidkerámia fenőkő finom (F), Hossz×szélesség: 150X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558985 150X25
GTIN	4045197407351
Árucikk kategória	53D

**Leírás****Kivitel:**

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Szinterrubin finom **fenőkövek** a következő szemcsézetekkel:

**finom (F)** (Ra kb. 1  $\mu$ , kb. 2000-es szemcsézetnek felel meg).

**Felhasználás:**

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	finom
Magasság	15 mm
Hossz	150 mm
Szemcsézet	2000
Szélesség	25 mm
Sorozat	Degussit®
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid kerámia
Termék fajtája	Fenőkő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		