

## Gyémánt fenőhasáb, fa dobozban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet $\mu\text{m}$ : D25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	559000 D25
GTIN	2050001025395
Árucikk kategória	56Z

### Leírás

#### Kivitel:

**Egyenletes eloszlású gyémántbevonat**, nikkelrétegbe ágyazva. **Szinte korlátlan élettartam!**

#### Felhasználás:

Fém- és famegmunkáláshoz használt szerszámok **élezéséhez és fenéséhez**. Alkalmos acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni.

#### Nem alkalmas reszelésre.

Gyémánt fenőhasábok nagy csiszoló felülettel, fa dobozban. Finom felületek finomcsiszolásához.

#### Figyelem:

**Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.**

### Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	150 mm

Szélesség	52 mm
Magasság	16 mm
Csomagolás	Fatok
Termék fajtája	Fenőhasáb

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		