



Degussit oxidkerámia finomreszelő, négyélű, Hossz×szélesség (finomsági fok): 100X6Fmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	558955 100X6F
GTIN	4045197407269
Árucikk kategória	53D

Leírás

Kivitel:

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Szinterrubin finomreszelők a következő szemcsézetekkel: **finom (F)** (Ra kb. 1 µ, kb. 2000-es szemcsézetnek felel meg).

Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegyipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

Műszaki leírás

Szélesség	6 mm
Finomsági fok	finom
Hossz	100 mm
Szemcsézet	2000
Sorozat	Degussit®
Csiszolóanyag	Szinterrubin
Alak	négyélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		