



## Degussit oxidkerámia finomreszelő, négyélű, Hossz×szélesség (finomsági fok): 100X10Fmm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	558955 100X10F
GTIN	4045197407283
Árucikk kategória	53D

### Leírás

#### Kivitel:

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Szinterrubin finomreszelők a következő szemcsézetekkel: **finom (F)** (Ra kb. 1 µ, kb. 2000-es szemcsézetnek felel meg).

#### Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegyipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

### Műszaki leírás

Szemcsézet	2000
Hossz	100 mm
Finomsági fok	finom
Szélesség	10 mm
Sorozat	Degussit®
Csiszolóanyag	Szinterrubin
Alak	négyélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		