



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: G1630



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 G1630
GTIN	4027497043781
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hegyes, ívelt

Fej Ø: 16 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz: 70 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fejhossz L ₁	30 mm

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	G1630
Fej Ø	16 mm
Teljes hossz	70 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró