

Garant**GARANT Softcut® HSI élletörő maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű leélező szerszám megmunkáláshoz és fordított megmunkáláshoz.

Figyelem:

D_{max} $r = 0,4$ mm váltólapkák használata esetén.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D, h6	16 mm
Hozzávaló váltólapka	SO.T 0836..
Vágóélek száma Z	3
Váltólapka csavar készlet	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Ø D	16 mm
Maximális leélezési Ø D_{max}	26,3 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219863