

Garant**GARANT Softcut® HSI életörő maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű leélező szerszám megmunkáláshoz és fordított megmunkáláshoz.

Figyelem:

$D_{max} r = 0,4$ mm váltólapkák használata esetén.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	130 mm
Váltólapka csavar készlet	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Kinyúlási hossz L_1	45 mm
Maximális leélezési Ø D_{max}	35,1 mm
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219863
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP