


**HOLEX****Csiszológyűrű (ZA), 36-os szemcse durva, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 15X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553760 15X30
GTIN	4045197287427
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

**Cirkonkorund (ZA).****Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

**Alkalmazható:**

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

Tekercsmag Ø	15 mm
Hüvely szélessége	30 mm
Szemcsézet	36

Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Cirkon korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 15X30 mm

553600 15X30