



Csiszológyűrű (CER) 40-es szemcse durva, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 45X30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	553790 45X30
GTIN	4027497456208
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében felhasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

Kerámia szemcse (CER).

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Hüvely szélessége	30 mm

Tekericsmag Ø	45 mm
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 45X30 mm

553600 45X30