

HOLEX**Csiszolótekercs, kúpos (A), 150-es szemcse finom, Csiszolótekercs Ø × csiszolótekercs hossz: 10X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553895 10X25
GTIN	4045197524645
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszolótekercs feltekercselt **normál korund (A)** csiszolóvászorból állnak. Kúpos alakú szűk helyekhez.

Alkalmazható:

Az 553835 sz. csiszolótekercs tartóhoz.

Alkalmazható:

Tartó befogó Ø × teljes hossz: 3×63

Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Csiszolótekercs Ø	10 mm
Csiszolótekercs hossza	25 mm
Maximális fordulatszám	26000 min ⁻¹
Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolótekercs alakja	kúpos
Termék fajtája	Csiszolóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszolótekercs tartó, szár Ø 6 mm Tartó-Ø×teljes hossz
3X63 mm

553835 3X63