



Vágótárcsa Basic* 2 in 1, Tárcsa Ø: 178mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 563600 178 |
| GTIN | 9003172230009 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Univerzális vágótárcsa profilok, csövek stb. vágásához. **Specifikáció A30BF.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tárcsaszélesség | 3 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Alak leírása | egyenes |
| Maximális fordulatszám | 8500 min ⁻¹ |
| Specifikáció | A30BF |
| Tárcsa Ø | 178 mm |
| Anyagvastagsághoz | 9 - 15 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ajánlott fogásszög | 90 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |