

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	29 mm
Működő szélesség L ₄	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Könyökemelő	259015 7
Rugó készlet	259044 4
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 7
Könyökemelő csavar	259018 6
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2525M11
Szárméret	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500