

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 2
Fejhossz L ₁	37 mm
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L ₄	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 8
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2525M15
Alátétlapka	259031 28
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500