

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	PDNNR/L 2525M11
Lapkaméret	11 mm
Könyökemelő	259015 7
Fejhossz L ₁	29 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L ₄	12 mm
Rugó készlet	259044 4
Alátétlapka	259031 7
Szárméret	25 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	63 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500