



Vágótárcsa Basic* EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563650 125
GTIN	9003172409733
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Univerzális vágótárcsa profilok, csövek stb. alkalmankénti vágásához.

Specifikáció:

A60BF.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	egyenes
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	1 mm
Specifikáció	A60BF
Tárcsa Ø	125 mm
Anyagvastagsághoz	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		