

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201304 7
GTIN	4045197862600
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L<sub>c</sub>: 11 mm

Teljes hossz L: 58 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	11 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Teljes hossz L	58 mm
Fogak száma Z	2

Száralak	HB
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Sarokletörés szélessége $45^\circ$ -nál	0,2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	7 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró