

**HOLEX****Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: D0807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 D0807
GTIN	4045197156112
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Gömb alak** (KUD).**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Alak	D0807
Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Gömb
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	7 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

