

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: AS1625****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 AS1625
GTIN	4045197679802
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. **AS hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazással

Fej Ø: 16 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 65 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Alak	AS1625
Fej Ø	16 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		