

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 1,8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202276 1,8
GTIN	4045197865519
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 3 mm

Teljes hossz L: 38 mm

Szár Ø D_s : 3 mm

Száralak: HA

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Száralak	HA
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L_c	3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	38 mm
Vágóél Ø D_c	1,8 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 750 N/mm ²	0,006 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró