


**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 2,5 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	202276 2,5
GTIN	4045197865533
Árucikk kategória	12X

**Leírás**
**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz  $L_c$ : 4 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø  $D_s$ : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø $D_c$	2,5 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm
Élhossz $L_c$	4 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Teljes hossz L	50 mm
Fogak száma Z	3
Száralak	HB
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró