


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202276 5
GTIN	4045197865588
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 9 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Vágóél Ø D_c	5 mm
Teljes hossz L	54 mm
Száralak	HB
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Élhossz L_c	9 mm
Szár Ø D_s	6 mm

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Fogak száma Z	3
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró