


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 1,2 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 3 mm

Teljes hossz L: 38 mm

Szár Ø D_s : 3 mm

Száralak: HA

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	3 mm
Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D_c	1,2 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Élhossz L_c	3 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,006 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Száralak	HA
Teljes hossz L	38 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró