


**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 4,5 mm**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 202298 4,5    |
| GTIN              | 4045197866639 |
| Árucikk kategória | 12X           |

**Leírás**
**Kivitel:**

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz  $L_c$ : 9 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø  $D_s$ : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,18 mm

**Műszaki leírás**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Fogásvételi irány  | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Előtolás $f_z$ szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$    | 0,025 mm                        |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm                         |
| Élhossz $L_c$  | 9 mm                            |
| Tűrés névleges Ø   | e8                              |
| Fogak száma Z  | 3                               |
| Szár   | DIN 6535 HB, h6-tal             |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$               | 4,5 mm                       |
| Szár $\varnothing D_s$                 | 6 mm                         |
| Teljes hossz L                         | 54 mm                        |
| Száralak                               | HB                           |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál        | 0,18 mm                      |
| Spirálszög                             | 45 fok                       |
| Sarokletörés szöge                     | 45 fok                       |
| Bevonat                                | bevonat nélkül               |
| Szerszámananyag                        | VHM                          |
| Szabvány                               | DIN 6527                     |
| Típus                                  | N                            |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | 0,5 × D szélezésnél          |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés                            | nem                          |
| Színes gyűrű                           | nincs                        |
| Termék fajtája                         | Ujjmaró                      |